



Kiilto Pro Rinse Box

rinse-aid

Huuhtelukirkaste



4080 0002



Tehokas huuhtelukirkaste turvapakkauksessa. Ammattikäyttöön.

Käyttökohteet

Turvapakkaus ammattikäytön koneelliseen astianpesuun kaikissa vesiolosuhteissa.

Tuoteominaisuudet

Nopeuttaa astioiden kuivumista jättäen hohtavan kirkkaan lopputuloksen. Estää vesipisaroista aiheutuvien kuivumisjälkien muodostumisen astioiden pinnalle. Tuotteelle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki. Kiilto Box -annostelujärjestelmä on suljettu systeemi, joka minimoi riskin nesteen joutumisesta iholle tai silmiin. Värikoodatun liitinletkun avulla tuote on selvästi liitettävissä oikeaan annostelupumppuun, ristiin-kytkentä myös mekaanisesti estetty.

Käyttö- ja annostusohje

Annostellaan automaattisen huuhteluaineannostelijan avulla n. 0,1 g / l.

Huuhtelulämpötilan tulee olla 80–85 °C.

Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua

Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.

Huomioitavaa

Huuhtele liitäntäletku vedellä pakkauksen vaihdon yhteydessä, jotta kiteytymiä ei pääse syntymään liittimeen. Käytä suojavälineitä.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Ionittomia tensidejä

15-30 %

Alentavat veden pintajännitystä ja estävät pisarajälkien muodostumista.

Väriainetta

Säilöntäainetta

Tuotteen pH

7.0 neutraali

Käyttöliuoksen pH

7.0 neutraali

Varastointi

Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa. Säilyy kaksi vuotta valmistuspäivästä.

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Tensidit ovat biologisesti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Muut raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Kuljetuspakkaus on kierrätettävää materiaalia. Käytetty tyhjä pussi tyhjenee täysin ja kierrätetään energiajätteenä.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	63084	
1 x 10 l	63083	6417964630831

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.